



選別を自動で調整 (V型)

■最適選別 (V型)

投入量に合わせて、自動で回転数を変化させます。処理量にあった最適な選別を行います。



玄米の投入量が多いと、早く回転します。



玄米の投入量が少ないと、回転が遅くなります。

■ご希望に合わせて、お好みの一台を!

型式	LTB45		LTB35		LTB20	LTK18
	A	VA	VA	A	—	—
能率 (俵/h)	10~45		10~35		5~20	5~18
わかりやすい	おしゃべりとメロディでお知らせ 光でお知らせ (A型)					
らくらく	らくらくレイアウト「サイドホッパー」(A型) 取り外しらくらく「袋キャッチャー」 ベルトでらくらく「コンベア」 操作らくらく「自動シャッターオープン」 らくらく収納「ハカリ収納」 らくらく収納「四輪キャスター」(A型)					
きれいに選別	きれいな仕上がり「ぬかとり機能」 掃除の手間なし「未熟米出口フタ」 無駄なく選別「最適選別」(V型)					

人と大地のハーモニー ISEKI

中セキ自動計量選別機

選別機 LTK・LTB

LTK18・LTB20・LTB35・LTB45



今度のポリメイトは、楽しくおしゃべり!

ポリメイト LTK・LTB



乾燥機



GML450H

最適な温度でお米をやさしく乾燥。

粉すり機



MG43

快適・簡単粉すり。

農産物 保冷库



FSJ35B

変わらない品質で、いつまでも美味しく。

■中セキポリメイトの主要諸元

名称		中セキ自動計量選別機「ポリメイト」						
販売型式名		LTK18	LTB20	LTB35			LTB45	
区分		—	—	—	A	VA	A	VA
機体寸法	全長 (mm)	950	965	—			1,050	
	前幅 (mm)	555	560	—			575	
	全高 (mm)	1,390	1,470	—			1,710	
	投入口高さ (mm)	950	970	—			975	
	仕上米出口高さ (mm)	850	890	—			1,015	
機体質量 (重量) (kg)		58	68	86	91	94	102	104
	(俵/h)	5~18	5~20	10~35			10~45	
処理能力 (kg/h)		300~1080	300~1200	600~2100			600~2700	
モーター制御方式		コンデンサ				インバータ	コンデンサ	インバータ
モーター出力 (W)		200		400	400	600	750	700
使用電源 (V)		単相100						三相200
計量部	自動計量範囲 (kg)	18~32.95		5~39.98				
	最大秤量 (kg)	33		40				
	計量精度 (g)	±35 (実作業)		±20				
	最小表示 (g)	50		20				
装備	未熟米調整方式	未熟米還元				未熟米還元+インバータ	未熟米還元	未熟米還元+インバータ
	袋保持方法	袋立て	キャッチ		キャッチ + コンベア			
	シャッターオープン	手動			自動			

※網目幅 (mm) S:1.75, M:1.80, L:1.85, W:1.90, K:1.95, G:2.00, H:2.05, N:無網
●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●保証書は、ご購入の販売店で、必ずお受け取りください。

安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



ごはんを食べていい一日
大切にしたい日本の味

ISEKI

井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号
http://www.iseki.co.jp
7084-300-2646-0
2018年2月作成-ZL

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者



今度のポリメイトは、
楽しくおしゃべりする!?

ポリメイト LTK・LTB

業界初

しゃべって操作を
お知らせ。(LTK除く)



モータスイッチを
入れてください。

袋をセット
してください。

計量が完了しました。
袋を下ろしてください。

うっかり忘れがちな操作手順も、
ポリメイトがしゃべってお知らせ
してくれるので安心。

進み具合を
LEDの光とメロディで
お知らせ。(LEDはA型のみ)



メロディ



使いやすさ満載!!

らくらく
レイアウト

ホッパーの位置も自由自在

■サイドホッパー (A型)

本機の横からも玄米が投入できます。
臼すり機と横並びに置けるので、キレイに設置できます。



ホッパーは3カ所に設置できます。

臼すり機と同じ
向きに置けるから、
省スペースで、
操作も簡単!



らくらく
作業

取り外し楽ちん

■袋キャッチャー (LTK除く)

袋の取りつけと取り外しを、ワンタッチで行えます。A型については、計量後の袋のスライドもローラがついているので、ラクラクです。



とり外し
らくらく

ベルトで
らくらく
(A型)

■自動シャッターオープン (LTB35、45)

袋を取りつけると、シャッターが自動でオープンします。



オープン

らくらく
収納

■四輪キャスター (A型)

四輪キャスターですので、女性でも
楽に移動できます。

■ハカリ収納

機体の中にハカリが収納できますので、作業後の片付けがかんたんです。



きれいに
選別

きれいな仕上がり

■ぬかとり装置

混入するヌカや碎米を除去します。仕上米や未熟米をきれいに仕上げます。



掃除の手間なし

■未熟米出口フタ

選別された未熟米の出口にフタがついているので、袋の交換時にもれる心配がありません。



■未熟米還元装置

選別除去した未熟米の一部を仕上米に戻します。戻す未熟米の量はレバー1本で簡単に調整できます。

